



Disegno Tecnico



Garanzia
La lampada è coperta da 24 mesi di garanzia a partire dalla data di acquisto.

Technical diagram



Warranty
The lamp is covered by a 24-month warranty as of the purchase date.


Specifiche tecniche

Flusso luminoso	150 lumen (max)
Temperatura colore	3000K, 4000K, 6500K
Tensione di alimentazione	5V DC (1A)
Potenza	2W
Tempo di ricarica	2,5 ore
Tempo di utilizzo continuo	3 ore alla massima luminosità
Capacità della batteria	1200mAh Li-ion
Grado di protezione	IP65 (impermeabile alla pioggia)
Materiali	ABS, gel poliuretano, gomma, acciaio
Dimensioni	Ø10,5 x 11 cm
Peso	650 g

Technical Specifications


Luminous flux	150 lumen (max)
Colour temperature	3000K, 4000K, 6500K
Supply voltage	5V DC (1A)
Power	2W
Recharging time	2,5 hours
Continuous use time	3 hours at maximum brightness
Battery capacity	1200mAh Li-ion
Degree of protection	IP65 (rainproof)
Materials	ABS, polyurethane gel, rubber, steel
Dimensions	Ø10,5 x 11 cm
Weight	650 g

evə
Manuale d'uso



geelli

evə
Instruction manual



geelli

Lampada Eva

Lampada ricaricabile a luce diretta.
Più modalità di funzionamento:
luce bianca calda (3000K), luce
bianca intermedia (4000K) e bianca
fredda (6500K) dimmerabili.
Corpo in ABS, top cover in gel
poliuretano, base magnetica.
Fonte luminosa a led.

Contenuto della confezione

- Lampada Eva
- Cavo di ricarica USB 60 cm

Modalità di Funzionamento

Ci sono tre modalità di funzionamento:
luce bianca calda, luce bianca
intermedia e luce bianca fredda.
Per selezionare la modalità desiderata
è sufficiente, a lampada accesa,
premere il pulsante multifunzione
sulla parte superiore della lampada
per ottenere il tipo di luce ricercato.

Eva lamp

Rechargeable direct light lamp.
Several operating modes: dimmable
warm white light (3000K), neutral
white light (4000K) and cold white
light (6500K). ABS lighting fixture,
polyurethane gel top cover and
magnetic base. LED light source.

Package Content

- Eva lamp
- USB charging cable

Operating Modes

Three operating modes are available –
cold white light, warm white light,
neutral white light.
To select the mode required, simply
press the multifunction button on the
top while the lamp is on to obtain the
type of light desired.

Ricarica tramite porta micro-USB.
Punto touch sulla top cover con
funzioni dimmerazione continua o
selezione colore.
Pulsante multifunzione sul davanti
per la selezione on/off.

Accensione / Spegnimento

Premere il pulsante presente sulla
parte frontale della lampada.

Regolazione della luminosità

In una delle tre modalità di
funzionamento premere a lungo il
punto touch sulla top cover fino ad
ottenere la luminosità desiderata.

Micro-USB port charger.
Touch point on the top cover with
functions of constant dimming or
colour selection. Multi-function
button in the front side with On/Off
function.

On/Off Functions

Push the button on the front side of
the lamp.

Adjusting Brightness

In one of the three operating modes,
press and hold the touch point on
the top cover until the required
brightness is obtained.

Ricarica della batteria

Per procedere con la ricarica è
necessario inserire il connettore USB
del cavetto fornito in dotazione
nell'apposita sede dell'alimentatore
quindi inserire il connettore
micro-USB nella presa posta sul
retro della lampada.
In fase di carica la lampada emette

Aggancio magnetico

La lampada può essere fissata a qualsiasi
superficie di acciaio (no inox).

una debole luce rossa. A ricarica
completata la luce diventa più
intensa e di colore verde.

Battery Recharging

To proceed with recharging, you need
to insert the USB connector of the
cable supplied into the specific slot of
the power adapter and then insert
the micro-USB connector into the
socket at the back side of the lamp.
During the re-charging phase the
lamp emits a feeble red light.

Magnetic Coupling

The lamp can be attached to any
steel surface (not stainless).

When fully charged the lamp turns
permanently green.

Attenzione!

	Utilizzare solo un alimentatore 5V DC (1A)		Non caricare la lampada con un cavo USB o un alimentatore danneggiati.
	Non riparare, smontare o apportare modifiche alla lampada.		Non esporre il prodotto a fiamme o fonti di calore superiori ai 70°C.
	Solo per uso interno. Evitare l'esposizione prolungata ai raggi UV.		Evitare che il prodotto venga a contatto con composti a base di alghe o erbe.
	Non è un giocattolo. Far attenzione perché piccole parti potrebbero essere staccate ed inghiottite.		Per la pulizia dei prodotti utilizzare esclusivamente acqua e sapone neutro. L'uso di detergenti che contengono alcool, candeggina e acidi può deteriorare il materiale.

Eventuali bollicine d'aria e piccole imperfezioni non sono da considerarsi difetti ma confermano l'unicità del prodotto e del processo. Geelli declina ogni responsabilità per un

uso improprio del prodotto, per danneggiamenti a cose o persone dovute alla non corretta applicazione del prodotto, o alla rottura accidentale o casuale dello stesso.

geelli
by CS srl - Via Marconi, 10
35010 Villanova di Camposampiero (PD)
Tel. +39 049 9220270 - info@geelli.com



Important!

	Use only a 5V DC (1A) power adapter		Do not charge the lamp with a damaged USB cable or power adapter.
	Do not repair, dismantle or make any changes to the lamp.		Do not expose the product to flames or sources of heat over 70°C.
	For indoor use only. Avoid prolonged exposure to UV rays.		Do not allow the product to come into contact with algae-based or herbal-based products.
	It is not a toy. Be cautious because small parts can be detached and swallowed.		Use only water and a mild soap to clean products. Using detergents containing alcohol, bleach and acids may damage the material.

Any air bubbles and small imperfections are not to be considered defects but are proof of the uniqueness of the product and the process. Geelli deny any liability for improper use of the product, for

damage to people or things due to improper application of the product or to accidental or unintentional breakage.

geelli
by CS srl - Via Marconi, 10
35010 Villanova di Camposampiero (PD)
Tel. +39 049 9220270 - info@geelli.com

